



## Krovinių kėlimo magnetas UL E, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 1000kg



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085980 1000
GTIN	5012095627937
Produktų klasė	08P

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksumu. Apkrovos kėlimo magnetai turi saugumo koeficientą 3:1.

#### Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

### Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia plokščių medž.	1000 kg
Matmuo E	71 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	15 mm
Matmuo D	148 mm
Matmuo G	81 mm

Matmuo C	145 mm
Matmuo F	342 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	300 kg
Matmuo A	266 mm
B matmuo	320 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	15 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	2500 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	180 mm
Svoris	39 kg
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas