



Krovinių kėlimo magnetas UL E, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 600kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085980 600
GTIN	5012095627920
Produktų klasė	08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksatoriumi. Apkrovos kėlimo magnetai turi saugumo koeficientą 3:1.

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Techninis aprašymas

Matmuo F	223 mm
Matmuo C	116 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	600 kg
Svoris	20 kg
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	12,5 mm

Matmuo G	59 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	12,5 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	300 kg
maksimalus ilgis plokščių medž.	2000 mm
B matmuo	265 mm
Matmuo E	106 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	140 mm
Matmuo A	213 mm
Matmuo D	116 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas