

Honeywell
HOWARD
LEIGHT**Ausų kištukai, elektroniniai Impact in-EAR PRO, Tipas: IE_PRO****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 097783 IE_PRO |
| GTIN | 3603830341076 |
| Produktų klasė | 09A |

Aprašymas**Modelis:**

Impact in-EAR PRO - tai elektroninis ausų kištukas su garso lygio reguliavimu. Jie atkuria garsą labai realistiškai dėl **Hear-Through funkcijos** su atskiru valdymu. Maksimalus garsas apribotas iki saugaus maksimalaus lygio ir iškart apribojamas, kai aplinkos triukšmo lygis viršija 82db. Be to, Impact in-EAR PRO gali būti prijungti pvz., prie telefono per **Bluetooth**.

- **Hear-Through garsą galima reguliuoti atskirai 6 lygiais.**
- **Bluetooth garsą galima reguliuoti atskirai net 15 lygiais.**

200mAh akumuliatorius gali būti visiškai įkrautas per 2 valandas per USB-C prievadą. Impact in-EAR PRO turi lanksčiai formuojamas ausų kilpeles, kad būtų patogu dėvėti. Daugkartinio naudojimo kištukai iš silikono būna trijų skirtingų dydžių, priklausomai nuo ausies kanalo. SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose aplinkose, kai triukšmo lygis aukštas ir dažnai kinta.

Standartas:

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

Tiekimo sudėtis:

1x Impact in-Ear PRO, 1x transportavimo dėžė, 1x USB /Tipas C-įkrovimo laidas, 1x naudojimo instrukcija, 2x atsarginiai PODS SMALL, 2x atsarginiai PODS MEDIUM, 2x atsarginiai PODS LARGE.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| SNR vertė (slopinimo vertė) | 30 dB(A) |
| Serija | Impact in-EAR PRO |
| Eksploatavimo trukmė | 10 h |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Norma | EN 352-2 |
| Norma | EN 352-7 |
| Produkto rūšis | Apsauginės ausinės |