

Garant
**Weldon įspraustinė Forma AD su aušinimo kanalu, BT 30 A = 100,
Užspaudimo Ø D1: 8mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	302591 8
GTIN	4067263983927
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹. **Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	8
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Laikiklis	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339

Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė