

Garant**Weldon įsraustinė Forma AD, BT 40 A = 100, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303650 16
GTIN	4067263002512
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas).

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsakoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir sukly.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16

Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
a	1 mm
Išorinis $\varnothing D$	48 mm
Laikiklis	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Modelis	BT-DC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo $\varnothing D1$ 16 mm	309900 16
---	-----------