



Kabelių vyniotuvas, Tipas: 10S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081192 10S
GTIN	7391390467041
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Kabelių vyniotuvas **su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksuotais apsisukimais**. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas**. Terminė **apsauga nuo perkrovos**, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.

Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **180° pasukimo sritimi**.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Kabelio medžiaga	Neopreno guma
Aukštis	313 mm

Nominalioji įtampa	240 V
Kabelio sandara	3G2,5
Nominali galia išvyniojus	3500 W
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Laido ilgis	10 m
Plotis	190 mm
Kabelio klasė	H07RN-F
IP apsaugos klasė	IP 44
Ilgis	406 mm
Produkto rūšis	Kabelių vyniotuvas