

**HOLEX**
**HOLEX Pro INOX VHM našus grąžtas cilindrinu kotu DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 5,3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122490 5,3
GTIN	4067263004202
Produktų klasė	12F

**Aprašymas**
**Modelis:**

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plieną**. Tiesios, **patobulintos formos** pjovimo briaunos užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlialaužiai grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui** dar patvaresni dėl **patobulinto kietmetalo substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122491**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122492**.

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	5,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Norma	DIN 6537 K
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	28 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	66 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	20,1 mm

Serija	Pro Inox
Danga	AlTiN
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		