



## HOLEX Pro Inox VHM našus grąžtas cilindrinio koto DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 11,8mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122685 11,8   |
| GTIN             | 4067263005865 |
| Produktų klasė   | 12F           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plienį**.

Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą.

Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos.

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122686**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122687**.

### Techninis aprašymas

|  |              |
|--|--------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø                      | m7           |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                     | 2            |
| Norma  | DIN 6537     |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                   | 71 mm        |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$ | 53,3 mm      |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>         | 0,13 mm/aps, |
| Koto Ø $D_s$                                   | 12 mm        |
| Nominalusis Ø $D_c$                            | 11,8 mm      |
| Bendras ilgis L                                | 118 mm       |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Serija              | Pro Inox           |
| Danga               | AlTiN              |
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 6xD                |
| Smailas kampas      | 140 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna             |
| Produkto rūšis      | Spiralinis grąžtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | ribotai tinka | 140 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka | 120 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 120 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 110 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 90 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 80 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 55 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 45 m/min       | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka         | 35 m/min       | S         |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| šlapias, min.                   | ribotai tinka |                |           |