



## HOLEX Pro Inox VHM našus grąžtas cilindrinio koto DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 9,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	122685 9,5
GTIN	4067263005742
Produktų klasė	12F

### Aprašymas

#### Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plienį**.

Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą.

Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos.

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122686**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122687**.

### Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	9,5 mm
Bendras ilgis L	103 mm
Norma	DIN 6537
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	61 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	46,8 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7

Serija	Pro Inox
Danga	AlTiN
Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		