



## Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 52/5
GTIN	2050002058576
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229919 (T15; 3,1Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 1205
Keičiamų plokštelių dydis	12
Ø D <sub>3</sub>	31 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	52 mm

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	2,5 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	83 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	102 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	30,3 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,57 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	12 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229919
-------------------	--------