

Garant**Atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova, Pjovimo briaunos plotis b: 10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 660032 10 |
| GTIN | 4067263013495 |
| Produktų klasė | 61F |

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiškos formos **rankena** su patogiu laikyti **Haptoprene** paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. **Geležtė** iš chromo vanadžio plieno. **Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.**

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| ištisinė geležtė | ne |
| Ašmenų plotis b | 10 mm |
| Aktyvavimo šešiabriaunis | taip |
| Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 13 mm |
| visas ilgis | 300 mm |
| Geležtės ilgis | 180 mm |
| Ašmenų / briaunos storis a | 1,6 mm |
| Geležtės viršūnė | juoda |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas |
| Koto modelis | apvalūs |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Smūginis dangtelis | ne |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Rankenos medžiaga | 2K-Haptoprene |
| Paviršius | nikeliuotas ir chromuotas |
| Produkto rūšis | Atsuktuvai |