

**HOLEX**
**HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 1,6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122390 1,6
GTIN	4067263984061
Produktų klasė	12F

**Aprašymas**
**Modelis:**

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plienį**.

Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą.

Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl **patobulinto kietmetalio substrato** ir **aukštai temperatūrai atsparios dangos**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122391**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122392**.

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø $D_c$	1,6 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	7,1 mm
Pastūma $f$ INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/aps,
Bendras ilgis $L$	50 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Koto Ø $D_s$	4 mm
Užspaudimo griovelio ilgis $c$	9,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius $Z$	2
Norma	DIN 6537 K

Serija	Pro Inox
Danga	AlTiN
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		