

HOLEX**HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindrinu kotu DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122491 11
GTIN	4067263008118
Produktų klasė	12F

Aprašymas**Modelis:**

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plienį**. Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl **patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,13 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	11 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	38,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	55 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	102 mm
Serija	Pro Inox
Danga	AlTiN

Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	45 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	35 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		