



## HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindrinis kotu DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 12,2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	122491 12,2
GTIN	4067263008163
Produktų klasė	12F

### Aprašymas

#### Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plienį**. Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl **patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos**.

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Techninis aprašymas

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	41,7 mm
Nominalusis Ø $D_c$	12,2 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Bendras ilgis L	107 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	60 mm
Koto Ø $D_s$	14 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/aps,
Norma	DIN 6537 K
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Serija	Pro Inox
Danga	AlTiN

Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		