

HOLEX
HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 7mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122391 7 |
| GTIN | 4067263006695 |
| Produktų klasė | 12F |

Aprašymas
Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plienį**.

Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą.

Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl **patobulinto kietmetalio substrato** ir **aukštai temperatūrai atsparios dangos**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 23,5 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Bendras ilgis L | 79 mm |
| Nominalusis Ø D_c | 7 mm |
| Norma | DIN 6537 K |
| Koto Ø D_s | 8 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | m7 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm ² | 0,09 mm/aps, |
| Serija | Pro Inox |
| Danga | AlTiN |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 4xD |
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 140 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 120 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 75 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 65 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 35 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 30 m/min | M |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |