

**HOLEX**
**HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HE, AlTiN, Ø DC m7: 11mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122392 11     |
| GTIN             | 4067263010234 |
| Produktų klasė   | 12F           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plieną**.

Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą.

Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl **patobulinto kietmetalio substrato** ir **aukštai temperatūrai atsparios dangos**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

|   |              |
|---|--------------|
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>                  | 0,13 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2            |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | m7           |
| Norma   | DIN 6537 K   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 12 mm        |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 11 mm        |
| Bendras ilgis L   | 102 mm       |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 55 mm        |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 38,5 mm      |
| Serija  | Pro Inox     |
| Danga   | AlTiN        |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 4xD                |
| Smailas kampas      | 140 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HB su h6  |
| Vidinis aušinimas   | ne                 |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna             |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka | 140 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                    | ribotai tinka | 120 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 75 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 65 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         | 35 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         | 30 m/min       | M         |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |
| šlapias, min.                  | ribotai tinka |                |           |