



## HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 18,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	122391 18,5
GTIN	4067263007319
Produktų klasė	12F

### Aprašymas

#### Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plienui**.

Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą.

Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl **patobulinto kietmetalio substrato** ir **aukštai temperatūrai atsparios dangos**.

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	51,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	79 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/aps,
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	18,5 mm
Bendras ilgis L	131 mm
Serija	Pro Inox
Danga	AlTiN

Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		