

**HOLEX**
**HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 2,7mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122391 2,7    |
| GTIN             | 4067263006268 |
| Produktų klasė   | 12F           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plieną**.

Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą.

Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl **patobulinto kietmetalio substrato** ir **aukštai temperatūrai atsparios dangos**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

|  |              |
|--|--------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø                      | m7           |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$ | 12 mm        |
| Pastūma $f$ INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>       | 0,04 mm/aps, |
| Užspaudimo griovelio ilgis $c$                 | 16 mm        |
| Pjovimo briaunų skaičius $Z$                   | 2            |
| Norma  | DIN 6537 K   |
| Koto Ø $D_s$                                   | 6 mm         |
| Nominalusis Ø $D_c$                            | 2,7 mm       |
| Bendras ilgis $L$                              | 58 mm        |
| Serija   | Pro Inox     |
| Danga  | AlTiN        |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 4xD                |
| Smailas kampas      | 140 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HB su h6  |
| Vidinis aušinimas   | ne                 |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna             |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka | 140 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                    | ribotai tinka | 120 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 75 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 65 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         | 35 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         | 30 m/min       | M         |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |
| šlapias, min.                  | ribotai tinka |                |           |