

**HOLEX**
**HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindrinio koto DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 4,7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122391 4,7
GTIN	4067263006466
Produktų klasė	12F

**Aprašymas**
**Modelis:**

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plienį**.

Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą.

Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl **patobulinto kietmetalio substrato** ir **aukštai temperatūrai atsparios dangos**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	66 mm
Norma	DIN 6537 K
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	4,7 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	17 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	24 mm
Serija	Pro Inox
Danga	AlTiN

Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		