

HOLEX
HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindrinu kotu DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 10,2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122390 10,2
GTIN	4067263003519
Produktų klasė	12F

Aprašymas
Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plieną**.

Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą.

Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl **patobulinto kietmetalio substrato** ir **aukštai temperatūrai atsparios dangos**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122391**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122392**.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 6537 K
Užspaudimo griovelio ilgis c	55 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	10,2 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Bendras ilgis L	102 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	39,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø D _s	12 mm

Serija	Pro Inox
Danga	AlTiN
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		