

**Garant****Įspraustinė skirta grąžto tvirtinimui, PSC 63, trumpas, kotui Ø DS: 20mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308585 20     |
| GTIN             | 4067263002611 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
- Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies Ø standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
- Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
- Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifluotas 3 µm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

**Paskirtis:****Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.****Tinka:**

Visiems grąžtams su cilindrinio tvirtinimo kotu pagal DIN 6595, 1 dalis.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, užmaunamas raktas Nr. 309893.

**Techninis aprašymas**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm           |
| Išorinis Ø D                    | 40 mm           |
| Laikiklis                       | PSC 63, trumpas |
| Laikiklio norma                 | ISO 26623-1     |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Vidinis aušinimas                        | taip                               |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤3 μm                              |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |