

Garant**Įspraustinė skirta grąžto tvirtinimui, PSC 63 trumpas, kotui Ø DS: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308585 40
GTIN	4067263002642
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
- Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies Ø standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
- Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
- Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifluotas 3 µm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:**Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.****Tinka:**

Visiems grąžtams su cilindrinio tvirtinimo kotu pagal DIN 6595, 1 dalis.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, užmaunamas raktas Nr. 309893.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	63 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	85 mm
Laikiklis	PSC 63 trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1

Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė pagal DIN 2080