

Garant**Pjovimo galvų griebtuvas su aušinimo kanalu, forma ADB, BT 30 A = 100,
Virbo Ø d1: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303012 27
GTIN	4067263002673
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹. Forma ADB.

Su **4** aušinimo kanalais.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	27 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27
Išorinis Ø D	50 mm
Laikiklis	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-2

Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas