

**Garant****Pjovimo galvų griebtuvas su aušinimo kanalu, forma ADB, BT 30 A = 100,  
Virbo Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303012 22
GTIN	4067263002666
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

Su **4** aušinimo kanalais.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

**Techninis aprašymas**

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Išorinis Ø D	48 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Laikiklis	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-2

Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas