

**Garant**

**ER įspraustinė Forma AD, BT 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303720 16
GTIN	4067263002680
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su RFID / Balluff-Chip anga.

- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

**Privalumai:**

**Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio** ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsuokoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir suklij.

**Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio** ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsuokoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir sukly.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su ER užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309720 arba Nr. 309610, ER tvirtinimo veržlės 309610.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Pastaba:**

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
a	1 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309580	16
ER užveržimo raktas Nr. 309680.	16
skirta ER cangėms	16
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Laikiklis	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Modelis	BT-DC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip

Produkto rūšis

Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm

613300 25