

Garant

ER įspraustinė Forma AD, BT 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303720 40
GTIN	4067263014010
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su RFID / Balluff-Chip anga.

- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgasnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsuokoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir sukly.

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgasnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsuokoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir sukly.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309720 arba Nr. 309610, ER tvirtinimo veržlės 309610.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	63 mm
a	1 mm
ER užveržimo raktas Nr. 309680.	40
skirta ER cangėms	40
Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309580	40
Laikiklis	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Modelis	BT-DC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip

Produkto rūšis

Weldon įspraustinė