

Garant**Pjovimo galvų patronas Forma AD, BT 40 A = 100, Tvirtinimo kiaurymės Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 303810 16 |
| GTIN | 4067263014027 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su RFID / Balluff-Chip anga ir aušinimo kanalų angomis.

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsuksoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir suklij.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308806. Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------|-------|
| Išorinis Ø D | 38 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--|------------------------------------|
| a | 1 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 16 |
| Virbo $\varnothing d_1$ | 16 mm |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 16 |
| Laikiklis | BT 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6357 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Forma | AD |
| Aušinimo kanalo anga | neužrakinama |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Modelis | BT-DC |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |