

**Garant****Pjovimo galvų patronas Forma AD, BT 40 A = 100, Tvirtinimo kiaurymės Ø d1: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303810 32
GTIN	4067263014058
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su RFID / Balluff-Chip anga ir aušinimo kanalų angomis.

**Privalumai:**

**Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio** ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsakoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir suklij.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308806. Specialus raktas Nr. 309840.

**Techninis aprašymas**

Virbo Ø d <sub>1</sub>	32 mm
------------------------	-------

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
a	1 mm
Išorinis Ø D	78 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Laikiklis	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Pjovimo technika	HPC
Modelis	BT-DC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas