

**X.LT..ER-D41, SC6525, Keičiamų plokštelių dydis: 09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221927 09
GTIN	2050002058620
Produktų klasė	28E

Aprašymas**Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifauta briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių dydis	09
Tipas	ST1400
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLT090408-ER-D41
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	2,01 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	SC6525
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,2 - 2,5 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	340 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	155 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		