


Garant

**Karštojo užspaudimo patronas su įpjovomis aušinimo kanalui, SK 40 A = 130,
Užveržimo ØD1: 3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302364 3
GTIN	4067263014317
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Su 4 aušinimo kanalų įpjovomis ties tvirtinimo anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Privalumai:

Patobulintas aušinimas tiesiai prie įrankio veleno. **Palengvina mažų skersmenų įrankių atlaisvinimą.**

Paskirtis:

Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	12 mm
Išorinis Ø D	17 mm
Laikiklis	SK 40 A = 130
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Aušinimo kanalo anga	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas