

**TRIBOS-Mini-SVL ilgintuvas cilindrinis, Užveržimo ØD1: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302383 6
GTIN	2050002077300
Produktų klasė	33U

Aprašymas**Modelis:**

Naudojant TRIBOS SVL ilgintuvus, vietoj brangių specialių įrankių galima naudoti standartinius pjovimo įrankius. Siauras ilgintuvas, kurio koncentrinis tikslumas < yra 0,003 mm, gali būti derinamas su daugybe griebtuvų. TRIBOS SVL ilgintuvai jau pateisino lūkesčius medicinos, laikrodžių ir juvelyrikos pramonėje, taip pat automobilių ir elektronikos pramonėje.

Privalumai:

- **Optimizuotas forma – idealiai tinka gręžti giliose vietose, pvz., konstruojant įrangą.**
- **Ašinis ilgio reguliavimas – ilgio reguliavimas 0,01 mm tikslumu, 10 mm reguliavimo diapazonas.**
- **Mažiausiems skersmenims nuo 0,3 mm – ekonomiškiausia apdirbimo operacija be specialių įrankių.**
- **Universalus - Tinka tiek hidrauliniams griebtuvams, tiek ER užspaudimo įvorių griebtuvams.**
- **Visi standartiniai koto tipai užveržiami (HA, HB, HE).**
- **Puikus vibracijos slopinimas – išvengiama mikro įtrūkimų, užtikrinama geriausia ruošinio paviršiaus kokybė, apsaugomas įrenginio suklys, pailgėja įrankio tarnavimo laikas ir taip sumažinamos išlaidos.**
- **Didelis sūkių skaičius – iki 52 000 1 aps./min.**

Funkcija:

TRIBOS SVP prispaudimo įtaisai suapvalina daugiakampę ilgintuvo formą ir į ją galima lengvai įstatyti įrankio kotą. Jei spaudimas sumažėja, ilgintuvas vėl įgauna daugiakampę formą ir patikimai bei tiksliai užfiksuoja įrankio kotą.

Priedai pasirinktinai:

TROBIS-Mini užspaudimo įtaisas Nr. 302384, TRIBOS-Mini SVP montavimo įranga Nr. 302386.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	11 mm
Ilgis l	100 mm
L ₁	24 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Ø D ₂	9 mm
L ₂	22,5 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	ilgintuvas