

**TRIBOS-Mini SVL rinkinys cilindrinis, Užveržimo ØD1: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302381 4
GTIN	2050002076839
Produktų klasė	33U

Aprašymas**Modelis:**

Naudojant TRIBOS SVL ilgintuvus, vietoj brangių specialių įrankių galima naudoti standartinius pjovimo įrankius. Siauras ilgintuvas, kurio koncentrinis tikslumas < yra 0,003 mm, gali būti derinamas su daugybe griebtuvų. TRIBOS SVL ilgintuvai jau pateisino lūkesčius medicinos, laikrodžių ir juvelyrikos pramonėje, taip pat automobilių ir elektronikos pramonėje.

Privalumai:

- **Optimizuotas forma – idealiai tinka gręžti giliose vietose, pvz., konstruojant įrangą.**
- **Ašinis ilgio reguliavimas – ilgio reguliavimas 0,01 mm tikslumu, 10 mm reguliavimo diapazonas.**
- **Mažiausiems skersmenims nuo 0,3 mm – ekonomiškiausia apdirbimo operacija be specialių įrankių.**
- **Universalus - Tinka tiek hidrauliniams griebtuvams, tiek ER užspaudimo įvorių griebtuvams.**
- **Visi standartiniai koto tipai užveržiami (HA, HB, HE).**
- **Puikus vibracijos slopinimas – išvengiama mikro įtrūkimų, užtikrinama geriausia ruošinio paviršiaus kokybė, apsaugomas įrenginio suklys, pailgėja įrankio tarnavimo laikas ir taip sumažinamos išlaidos.**
- **Didelis sūkių skaičius – iki 52 000 1 aps./min.**

Funkcija:

TRIBOS SVP prispaudimo įtaisi suapvalina daugiakampę ilgintuvo formą ir į ją galima lengvai įstatyti įrankio kotą. Jei spaudimas sumažėja, ilgintuvas vėl įgauna daugiakampę formą ir patikimai bei tiksliai užfiksuoja įrankio kotą.

Tiekimo sudėtis:

5 x ilgintuvas Nr. 302383 (pasirinkto dydžio), 1 x užspaudimo įtaisas Nr. 302384 gr. 9, 1 x HOLEX operacinis raktas Nr. 627501 dyd. 6.

Priedai pasirinktinai:

TRIBOS-Mini SVP montavimo įranga Nr. 302386.

Techninis aprašymas

Ilgis L	100 mm
L ₁	24 mm
Išorinis Ø D	11 mm
Koto Ø D _s	12 mm
L ₂	22,5 mm
Ø D ₂	9 mm
Užspaudimo Ø D ₁	4 mm
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	ilgintuvas