

**HOLEX**
**Keičiamos gręžimo plokštelės HSS-E-PM, TiAlN, Ø D: 19mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232286 19
GTIN	4045197593474
Produktų klasė	22F

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pakeičiama HSS pjovimo briauna universaliam naudojimui. Nereikia galąsti. Su drožlialaužiu. Su užgalšta pjovimo briauna didesniai tvirtumui ir tikslesniai centravimui. Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai, modeliai su VHM pjovimo briaunomis ir 180° pjovimo briaunomis tiekiami pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,23 mm/aps,
gręžimo laikiklio tipas	18
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
Ø D	19 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	TiAlN
Smailas kampas	132 laipsniai
Kietlydinys	TiAlN

Ašmenys	HSS E PM
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	S
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
CuZn	tinka	140 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		