

Garant
Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 50 A = 100, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	303437 6
GTIN	4067263014409
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Galima reguliuoti pjovimo įrankio darbinio ilgį, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760–308806, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai nr. 302410–302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210–354400.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas