

Garant**Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 50 A = 100, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303437 12
GTIN	4067263014430
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Galima reguliuoti pjovimo įrankio darbinio ilgį, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760–308806, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai nr. 302410–302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210–354400.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	32 mm
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Ø D ₂	24 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Laikiklio norma	JIS B6339

Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas