

**Garant**
**Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 50 A = 100, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303437 8
GTIN	4067263014416
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Galima reguliuoti pjovimo įrankio darbinio ilgį, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Standartas:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760–308806, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai nr. 302410–302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210–354400.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Laikiklio norma	JIS B6339

Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas