

**Garant****Weldon įspraustinė, HSK-A 63 A = 100, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 10mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	304309 10
GTIN	4067263014492
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**GARANT:** tikslus šlifavimas, (mažas radialinis mušimas!).**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

**Pastaba:**

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	35 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	10
Laikiklis	HSK-A 63 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	ISO 12164-1

Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------