

Garant
Karštojo užspaudimo patronas, HSK-E 50, Užspaudimo \varnothing D1: 3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	308035 3
GTIN	4067263014553
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Atsparus karščiui plienas.
- Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.
- Dydis 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.

GARANT: – apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Paskirtis:

Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 304755.

Techninis aprašymas

Užspaudimo \varnothing D ₁	3 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
\varnothing D ₂	12 mm
Išorinis \varnothing D	17 mm
Laikiklis	HSK-E 50

Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Forma	E
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas