

Garant
**Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, PSC 50, trumpas,
Užspaudimo \varnothing D1: 16mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	308562 16
GTIN	4067263014799
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**
- **Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.**

Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.

Paskirtis:

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Išorinis \varnothing D	34 mm
Užspaudimo \varnothing D ₁	16 mm
\varnothing D ₂	27 mm

Laikiklis	PSC 50, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas