

**X.L...SR-D, SC3025, Keičiamų plokštelių dydis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221933 12
GTIN	4059782505711
Produktų klasė	28E

Aprašymas**Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Tipas	GG
Keičiamų plokštelių dydis	12
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLW120508-SR-D
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	2,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	SC3025
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,3 - 2 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	260 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		