

**X.L...SR-D, SC3025, Keičiamų plokštelių dydis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221933 16
GTIN	4059782505773
Produktų klasė	28E

**Aprašymas****Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifauta briaunos nuožula.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių dydis	16
Tipas	GG
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XELW160512-SR-D
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	4,18 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	SC3025
Ašmenys	HM
Pastūma $f_z$ per dantį	0,3 - 2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Ketus (G)	tinka	260 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		