

**XDLW...SR-D, X500, Keičiamų plokštelių dydis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221923 12
GTIN	4059782505896
Produktų klasė	28F

Aprašymas**Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifauta briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių dydis	12
Tipas	ST900
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLW120508-SR-D
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	2,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	X500
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,3 - 2,5 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	tinka	230 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	60 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		