



Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221905 25/4
GTIN	4059782503496
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XP.. 0603
Keičiamų plokštelių dydis	06
Tvirtinimo sriegis M	M12
maksimalus pjovimo gylis a _{p.maks.}	0,9 mm
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229916 (T7; 0,8 Nm)
Ø D ₃	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	13,2 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,87 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas

229916