



## Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221900 32/5
GTIN	4059782500723
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Ø D <sub>3</sub>	21 mm
Keičiamų plokštelių dydis	06
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	250 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	0,9 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229916 (T7; 0,8 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD..
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	62 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,57 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	20,2 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229916
-------------------	--------