



Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221905 32/5
GTIN	2050002058521
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	43 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Ø D_3	21 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
Keičiamų plokštelių dydis	06
Tinkamos keičiamos plokštelės	XP.. 0603
Keičiamų plokštelių varžtas	229916 (T7; 0,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas a_{max}	20,2 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,57 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229916
-------------------	--------