



Keičiamos gręžimo plokštelės HSS-E-PM, TiAlN, Ø D: 30mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 232286 30 |
| GTIN | 4045197593603 |
| Produktų klasė | 22F |

Aprašymas

Modelis:

Pakeičiama HSS pjovimo briauna universaliam naudojimui. Nereikia galąsti. Su drožlialaužiu. Su užgaląsta pjovimo briauna didesniai tvirtumui ir tikslesniai centravimui. Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kiti dydžiai, modeliai su VHM pjovimo briaunomis ir 180° pjovimo briaunomis tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| gręžimo laikiklio tipas | 25 |
| Ø D | 30 mm |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm ² | 0,24 mm/aps, |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,34 mm/aps, |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Danga | TiAlN |
| Smailas kampas | 132 laipsniai |
| Kietlydinys | TiAlN |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Ašmenys | HSS E PM |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 200 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 200 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 120 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 65 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 55 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 50 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 30 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 20 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 15 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 60 m/min | K |
| CuZn | tinka | 140 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |