



Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 50/6
GTIN	4059782505643
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių dydis	09
Ø D ₃	35 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229918 (T15; 2,1Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	1,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 0904
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	98 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	34,3 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,42 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	13 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229918
-------------------	--------