

**X.LT...ER-D411, SP6519, Keičiamų plokštelių dydis: 09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221928 09
GTIN	2050002058637
Produktų klasė	28E

Aprašymas**Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifauta briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių dydis	09
Tipas	INOX; Ti
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLT090412-ER-D411
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	2,27 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	SP6519
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,2 - 2,5 mm

Keitimų / pjovimo braunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	280 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	185 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	210 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	220 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		