


X.LT...ER-D411, SP6519, Keičiamų plokštelių dydis: 12mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 221928 12 |
| GTIN | 2050002058644 |
| Produktų klasė | 28E |

Aprašymas
Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------|
| Keičiamų plokštelių dydis | 12 |
| Tipas | INOX; Ti |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XDLT120512-ER-D411 |
| Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$ | 2,73 mm |
| Kampo spindulys | 1,2 mm |
| Kietlydinys | SP6519 |
| Ašmenys | HM |
| Pastūma f_z per dantį | 0,2 - 2,5 mm |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 280 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 250 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 185 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 210 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 160 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 50 m/min | S |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 220 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |