

HOLEX
ER įspraustinė Forma AD, BT 30 A = 60, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32

Užsakymo data

Užsakymo numeris	302747 32
GTIN	4067263015314
Produktų klasė	32A

Aprašymas
Modelis:

Įšorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Techninis aprašymas

Atsarginė ER užveržimo veržlė	32
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm

ER užveržimo raktas	32
Išorinis Ø D	50 mm
skirta ER cangėms	32
Laikiklis	BT 30 A = 60
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė